

Akce: **NPK a.s.**
 Svitavská nemocnice, sloučení JIP
 Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Pardubický kraj**
 Komenského náměstí 125
 532 11 Pardubice

Zak. číslo: **A 02 – 21 – P**


D1.01 JIP

D1.01.4i-03 DETAILS UKONČOVACÍCH PRVKŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

D1.01.4i Medicinální plyny

Výkres č.:
D1.01.4i-04, detail 01

1:20




LEGENDA

LEGENDA	
ZNAČKA	POPIS ZNAČKY
 O2 4bar	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar

Výkres č.: D1.01.4i-04, detail 02

1:20



LEGENDA

ZNAČKA	POPIS ZNAČKY
O2 4bar	Potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar
Air 4bar	Potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bar
Vac	Potrubí vakua - Cu trubka 850 mbar

VÝKRES D1.01.4i-04, DETAIL 03		
DATA UKONČOVACÍHO PRVKU:		
TYP:	VÝŠKOVĚ PŘESTAVITELNÝ STATIV	
UMÍSTĚNÍ:	2.03b - 5x, 2,01, 2.02a, 2.02c, 2.34, 2.35-5x	
POČET:	14	
VYBAVENÍ UKONČOVACÍHO PRVKU (platí pro jedno lůžko):		
MEDICINÁLNÍ PLYNY		
TYP PLYNU	POČET VÝVODŮ	DIMENZE PŘÍVODU
KYSLÍK (O ₂)	4x	12x1
STLAČENÝ VZDUCH (Air _{4bar})	2x	12x1
VAKUUM (Vac)	2x	12x1
SILNOPROUD		
TYP ZÁSUVKY	POČET ZÁSUVEK	POČET OKRUHŮ
ZIS (ŽLUTÁ - S INDIKACÍ LED)	5 ks pro celý stativ	BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ PŘI REALIZACI
VDO (ORANŽOVÁ - S INDIKACÍ LED)	12 ks pro celý stativ	BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ PŘI REALIZACI
ZDÍŘKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	6 ks jednoduchá zdířka	
SLABOPROUD		
TYP ZÁSUVKY		POČET ZÁSUVEK
RJ45 (CAT 6 LAN/LAN, LAN/LAN)		4x
PRÁZDNÉ VÍČKO PRO BUDOUCÍ INSTALACE		2x
PŘÍPRAVA PRO SPOJENÍ SESTRA-PACIENT		1x DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE SPOJENÍ SESTRA-PACIENT
OSVĚTLENÍ LŮŽKA		
TYP OSVĚTLENÍ	POČET A VÝKON OSVĚTLENÍ	SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ
PŘÍMÉ	1x 12W	NA STATIVU
NEPŘÍMÉ	1x 30W LED	NA STATIVU
NOČNÍ ORIENTAČNÍ	1x 5W LED	NA STATIVU
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
TYP PŘÍSLUŠENSTVÍ	SPECIFIKACE	POČET
DRŽÁK INFUZÍ	Ø 22 mm, DÉLKA = 400 mm, 4x KOŠ PRO INFÚZE	1x
RAMENO DRŽÁKU INFUZÍ - LOMENÉ	RAMENA DÉLKY 500 + 400 mm	1x
POJEZD	UMÍSTĚN POD HLAVOU STATIVU	1x
POLICE UMÍSTĚNÁ NA POJEZDU	ROZMĚR POLICE 600x400 (hl x š)	1x
KOŠ UMÍSTĚNÝ NA POJEZDU	ROZMĚR KOŠE 500x400 (hl x š)	1x
VYŠETŘOVACÍ LAMPIČKA	VÝKON OSVĚTLENÍ 6W - LED	1x
SPECIFIKACE STATIVU		
ZDVIH STATIVU	300 mm VE VERTIKÁLNÍM SMĚRU	
ZATÍŽENÍ STATIVU	MAXIMÁLNÍ UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ = 300 kg	
BAREVNÉ ŘEŠENÍ STATIVU		
UMÍSTĚNÍ BARVY		ZVOLENÁ BARVA
KONZOLE SVISLÉ ČÁSTI STATIVU		RAL 9003
SLOUPEK SVISLÉ ČÁSTI		ELOX
PŘEDNÍ PROFIL HLAVY STATIVU		RAL 9003
ZADNÍ PROFIL HLAVY STATIVU		RAL 9003
PŘEDNÍ VÍKO HLAVY STATIVU		RAL 1017
ZADNÍ VÍKO HLAVY STATIVU		RAL 9003

